

CASIBA 4851-DPS

Módulo Depresor para remoción segura
de aislaciones de amianto

- Diseño compacto y modular.
- Fácil reemplazo de elementos filtrantes.
- Ideal para retener humos y partículas finas.
- Bajo nivel sonoro.
- Excelente rendimiento energético.
- Simple instalación y mantenimiento.



Características constructivas

Los equipos **CASIBA 4851-DPS** están contruidos en chapa de acero pre -galvanizada en usina de 1,6 mm de espesor. Su terminación superficial es pintura epoxi poliéster aplicada en polvo mediante carga electrostática y posterior curado en horno a alta temperatura. Posee ruedas con frenos y asas para para facilitar su transporte, izado, acarreo hasta el lugar definitivo de montaje en obra.

Su construcción es modular y permite la conexión a otros módulos para aumentar las etapas de filtrado. Tanto en su boca de descarga de aire filtrado como en la admisión, posee 2 (dos) boquillas para conectar tubos flexibles de diámetro 155 mm. Posee un ventilador impulsor compacto tipo DADE con rotor multipala de alabes curvados hacia adelante, directamente acoplado al eje de su motor eléctrico monofásico de 3/4 Hp 220v 50 Hz 4 polos, construido en chapa de acero pre-galvanizado en usina calidad comercial.

Posee dos etapas de filtrado, la primera actúa como pre-filtro reteniendo a las partículas de polvo de mayor tamaño con la finalidad de aumentar la vida útil al filtro HEPA de la etapa final. Para esto, utiliza 1 (uno) **CASIBA 301-PR** de 597x597x48 mm con un valor de eficiencia promedio de 25-30 % y un indice MERV 8 de acuerdo con la norma ASHRAE 52.2-2012.

La etapa de filtrado final que garantiza la eficiencia del conjunto, es un **CASIBA 510-MV-242412** con 99.99% de eficiencia mínima en la retención de partículas de 0,3 micrones.

El Módulo Depresor **CASIBA 4851-DPS** incluye un manómetro diferencial Dwyer Modelo Magnehelic 2KPA, integrado en su pleno final, para medir el valor de la caída de presión en su filtro HEPA y determinar el momento correcto para su reemplazo por saturación. Incluye conexiones manométricas mediante tubos plásticos y tomas de presión estática de bronce.

Se entrega listo para entrar en operación, con su propio interruptor de encendido y 10 metros de cable tipo taller para su conexión y alimentación eléctrica.

■ Aplicaciones más frecuentes

- Remoción de aislaciones de amianto.
- Limpieza interior de conductos de HVAC.
- Aislamiento y contención de polvo en trabajos de demolición en hospital y áreas críticas.
- Aislamiento y contención de polvo generado por operaciones de lijado y pulido.
- Control de emisiones en mesas de gravado láser con baja intensidad de uso.
- Fraccionamiento y pesado de ingredientes.


■ Principio de funcionamiento

La corriente de aire y polvo ingresa al equipo **CASIBA 4851-DPS** lo hace a través de un pleno de ingreso frontal que permite la conexión de tubos flexibles de diámetro 155 mm. Acto seguido dado el brusco cambio de sección, se produce un descenso de la velocidad de transporte, por lo que las partículas de mayor peso y tamaño precipitan mientras que los aerosoles más finos que permanecen en la corriente de aire, son atrapadas en la superficie de los medios plisados que forman los filtros de ambas etapas.


El aire así purificado, es impulsado por el ventilador centrífugo al pleno final y al exterior a través de otras dos boquillas para la conexión de tubos flexibles de diámetro 155 mm.

De esta forma, según se conecte el **CASIBA 4851-DPS**, puede ser empleado tanto para deprimir una zona de trabajo para evitar las fugas al exterior de emisiones de polvo y/o humo generado en su interior, como también se lo puede utilizar para generar una cascada de presión positiva y así evitar el ingreso de partículas contaminantes al interior de un ambiente con calidad de aire controlada.


■ Dimensiones generales



DETALLE DE BRIDA



VISTA LATERAL SIN PUERTAS



VISTA EN PLANTA

Accesorios

- Tramo de conducto flexibles de PVC reforzado con alambre de acero.
- Diámetro interior: 152mm.
- Temperatura de trabajo: -20 a 100°C.
- Anti flama: Cumple con la Norma CL-UL94V-0.


Condiciones de almacenamiento

Se recomienda no almacenar directamente bajo los rayos solares. Almacenar con las protecciones originales, evitando golpes en sus bordes laterales y superiores.

Cuidado del medio ambiente y disposición final

En CASIBA contemplamos, en todos los procesos, las buenas prácticas de manufactura y medioambientales. Procuramos hacer extensivo a todos nuestros clientes el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación industrial y doméstica de residuos.

No lo deseche junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese con nuestro Departamento Técnico.

REV. Abril 2026

CASIBA S.A.

Av. Bmé. Mitre 3976 (B16578AUX)
Caseros, Prov. de Buenos Aires, Argentina

- ☎ (+5411) 4716.3800
- ✉ comercial@casiba.ar
- 🌐 casiba.ar
- 📘 @casiba
- 📷 @casiba.sa
- 🌐 /company/casiba-s-a-

